





Recommend PCB Layout

NO	PART NO		DIMENSION(mm)		
	Side entry type		A	B	C
2	CS-1120R-02		3.96	8.0	5.25
3	CS-1120R-03		7.92	11.90	9.60
4	CS-1120R-04		11.88	15.90	13.25
5	CS-1120R-05		15.84	19.90	17.25
6	CS-1120R-06		19.80	23.90	21.25
7	CS-1120R-07		23.76	27.90	25.25
8	CS-1120R-08		27.72	31.90	29.25
9	CS-1120R-09		31.68	35.90	33.25
10	CS-1120R-10		35.64	39.90	37.25
11	CS-1120R-11		39.60	43.90	41.25
12	CS-1120R-12		43.56	48.00	45.25



SECTION: A-A

铜针规格: 1.14*1.14*22.0

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40° C - +105° C
- Contact resistance: 20mΩ

WADER

- Part No: CS-1120R (Straight)
- Part No: 2-12
- Material: Nylon 66 UL94V-0, White
- PIN: C2700/H65, Tin-plated.
- Q' TY: 500/1000 pcs/Bag

RoHS2.0

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	WAFER	品名	CS-1120R-XX	X.	±0.50
版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.20
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.10
工程图号	CST-1120R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.05
制定日期	2016/06/18	核准	韦栋释	X.XXXX	±0.02

材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
颜色		比例		修改内容	修改日期	
画法		数量				
深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.						