




SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A, AC/DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ ~ +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1150R-06 A V0 W T (-----)

企业Logo

产品料号

PIN位

类型: 四方四圆

材料: V0 PA66 UL94V-0

颜色:

B: 黑色 W: 白色 R: 红色

L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色

色粉号

注: 黑色/白色无色号

电镀:

T: 镀锡

G: 普金1u"

G3: 镀金3u"

G5: 镀金5u"

- Poles: 08

- Material: Nylon 66, UL94V-0\H65黄铜

- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
由永丰盈有限公司所
有, 未經書面許可不准
擅自傳閱、复制和修改。
本公司保留法律追究的
权利。

类别	WAFER	料号	CS-1150R-06AV0WT	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⊕	数量		↑		
工程图号	CST-1150R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST	深圳市永丰盈电子有限公司			↑		
制定日期	2023-03-02	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					↑		

ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.