







## SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩmin
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 10mΩ max

## HOUSING

- Part No.: CS-1150-08B BV2 C9 G
- Poles: 08
- Material: Nylon 66, UL94V-2, Black
- Q'TY: 500, 1000 pcs/bag
- CONTACT: 紫铜T2, Gold Plated



产品系列号: 4.2针座系列  
类型: 三方五圆, 7,8连孔

CS-1150-08 B BV2 C9 G (----)  
Logo  
Pin位  
色粉号: 空格-黑色/白色  
镀层: T-Tin  
G-Gold 1u"  
G2-Gold 2u"  
G3-Gold 3u"  
C9: 合金铜针 (T2紫铜)  
颜色: BV2-黑色V2料  
W-White  
R-Red  
L-Blue

Recommend PCB Layout

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權  
归深圳市永丰盈电子有  
限公司所有, 未經書面  
許可不准擅自傳閱、复  
制和修改. 本公司保留  
法律追究的权力.

| 类 别  | 针座                    | 品 名 | CS-1150-08BBV2C9G | X.      | ±0.50 | 材 料                                                             |   | 单 位 | mm  | SHEET 1 OF 1 |       |            |
|------|-----------------------|-----|-------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------|---|-----|-----|--------------|-------|------------|
| 版 本  | B/0                   | 设 计 | 李 文 畅             | X. X    | ±0.30 | 颜 色                                                             |   | 比 例 | 1:1 | ↑            | 修改内容  | 修改日期       |
| 制定部门 | ENGINEER<br>DEPARMENT | 绘 制 | 李 文 畅             | X. XX   | ±0.20 | 画 法                                                             | ⊕ | 数 量 |     | ↑            | 扣高长增加 | 2022-05-26 |
| 工程图号 | CS-1150-08B           | 审 核 | 姚 培 柱             | X. XXX  | ±0.10 | CST 深圳市永丰盈电子有限公司<br>ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD. |   |     |     | ↑            |       |            |
| 制定日期 | 2022-05-26            | 核 准 | 周 中 湖             | X. XXXX | ±0.05 |                                                                 |   |     |     | ↑            |       |            |