




Specifications

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC/DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000M Ω min
- Temperature range:-40℃ to +105℃
- Contact resistance:20m Ω max

Wafer

- Part No. :CS-1150-10 C B T (----)
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型:五方五圆,无筋
- 颜色:
 - B: 黑色
 - L: 蓝色
 - W: 白色
 - Y: 黄色
 - R: 红色
 - O: 橙色
- 色粉号
- 注: 黑色/白色无色号
- 电镀:
 - T: 镀锡
 - G1: 足金1u"
 - G3: 镀金3u"
 - G5: 镀金5u"

- Poles:XX
- Material:①Contact:Brass H65, Tin/Gold Plated
- ②Base:Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 250 pcs/bag

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改.本公司保留
法律追究的权力.

类 别	Wafer	品 名	CS-1150-10CBT	X.	± 0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	李 文 畅	X.X	± 0.40	颜 色		比 例	1:1		修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘 制	李 文 畅	X.XX	± 0.30	画 法		数 量				
工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X.XXX	± 0.20	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.						
制定日期	2023-09-18	核 准	周 中 湖	X.XXXX	± 0.10							