




■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40℃ - +105℃
- Contact resistance:10mΩ max

■ HOUSING

- Part No.:CS-1150-06IBT
- Poles:06
- Material:PA66 UL94V-2, BLACK
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag
- CONTACT:C2700/H65黄铜 ,Tin plated

CS-1150-06 I B T

Logo Pin位 颜色: B-black  
W-White  
R-Red  
L-Blue

产品系列号: 4.2针座系列

类型: 三方三圆

镀层: T-Tin

Recommmand PCB Layout

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權  
归深圳市永丰盈电子有  
限公司所有,未經書面  
許可不准擅自傳閱、复  
制和修改. 本公司保留  
法律追究的权力.

| 类 别  | 针座                     | 品 名 | CS-1150-06IBT |         |       | 材 料                                                              |   | 单 位 | mm  | SHEET 1 OF 1 |      |      |
|------|------------------------|-----|---------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|--------------|------|------|
| 版 本  | B/0                    | 设 计 | 李 文 畅         | X. X    | ±0.30 | 颜 色                                                              |   | 比 例 | 1:1 | ↑            | 修改内容 | 修改日期 |
| 制定部门 | ENGINEER<br>DEPARTMENT | 绘 制 | 李 文 畅         | X. XX   | ±0.20 | 画 法                                                              | ⊕ | 数 量 |     | ↑            |      |      |
| 工程图号 | CST-1150               | 审 核 | 姚 培 柱         | X. XXX  | ±0.10 | CST 深圳市永丰盈电子有限公司<br>ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO.,LTD. |   |     |     | ↑            |      |      |
| 制定日期 | 2022-06-06             | 核 准 | 周 中 湖         | X. XXXX | ±0.05 |                                                                  |   |     |     | ↑            |      |      |