




Recommend PCB Layout

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC/DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω min
- Temperature range: -40 $^{\circ}$ C ~ +105 $^{\circ}$ C
- Contact resistance: 20m Ω max

HOUSING

- Part No.: CS-1150R-04 ANT (----)
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型: 四方四圆, 带筋
- 颜色:
 - B: 黑色 W: 白色 R: 红色
 - L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色
 - N: 本色
- 色粉号
注: 黑色/白色无色号
- 电镀:
 - T: 镀锡
 - G: 普金1u"
 - G3: 镀金3u"
 - G5: 镀金5u"
- Poles: 08
- Material: Nylon 66, UL94V-2, 本色
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
由永丰盈有限公司所
有, 未經書面許可不准
擅自傳閱、复制和修改。
本公司保留法律追究的
权利。

类别	WAFER	料号	CS-1150R-04ANT	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⊕	数量		↑		
工程图号	CST-1150R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST	深圳市永丰盈电子有限公司			↑		
制定日期	2018-03-02	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					↑		

ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.