







Recommend PCB Layout



Specifications

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC/DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20m Ω max

Wafer

- Part No.: CS-1150-10 A B G5 (-----)

企业Logo
产品料号
PIN位
类型: 五方五圆
颜色:
B: 黑色 W: 白色 R: 红色
L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色

色粉号
注: 黑色/白色无色号
电镀:
T: 镀锡
G: 普金1u"
G3: 镀金3u"
G5: 镀金5u"

- Poles: XX
- Material: ①Contact: Brass H65, Tin/Gold Plated
②Base: Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有, 未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类别	Wafer	品名	CS-1150-10ABG5	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⊕	数量		1		
工程图号	CST-1150	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.				2		
制定日期	2017-02-23	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					3		