




■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A Max, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40℃ - +105℃
- Contact resistance:20mΩ max

■ HOUSING

- Part No. :CS-1150-16 A B G1
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型:八方八圆
- 颜色:
 - B: 黑色
 - L: 蓝色
 - W: 白色
 - Y: 黄色
 - R: 红色
 - O: 橙色
- 电镀:
 - T: 镀锡
 - G: 普金1u"
 - G1: 镀金1u"
 - G3: 镀金3u"
 - G5: 镀金5u"

- Poles:XX
- Material:①Contact:Brass H65, Gold Plated
- ②Base:Nylon 66 UL94V-2
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针座	品 名	CS-1150-16ABG1	X.	±0.50	材 料		单 位	mm
版 本	A/0	设 计	李 文 畅	X.X	±0.30	颜 色		比 例	1:1
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李 文 畅	X.XX	±0.20	画 法		数 量	
工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.			
制定日期	2022-06-10	核 准	周 中 湖	X.XXXX	±0.05				

SHEET 1 OF 1		
	修改内容	修改日期
	扣高长增加	2022-05-26