




Recommened PCB Layout

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 10A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1150-24 A GF B T ()

企业Logo 产品料号 PIN位 类型: 十二方十二圆 材料: PA66+30%GF

色粉号 注: 黑色/白色/无色号 电镀: T: 镀锡 G: 普金1u" G3: 镀金3u" G5: 镀金5u"

颜色: B: 黑色 W: 白色 R: 红色 L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色

- Poles: XX
- Material: ① Contact: Brass H65, Tin/Gold Plated ② Base: PA66+30%GF, UL94V-0
- Q' TY: 500, 1000 pcs/bag

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有, 未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针座	品 名	CS-1150-24AGFBT	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	李 文 畅	X.X	±0.30	颜 色		比 例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘 制	李 文 畅	X.XX	±0.20	画 法	⊕	数 量		1		
工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO., LTD.				2		
制定日期	2018-05-09	核 准	周 中 湖	X.XXXX	±0.05					3		