







缺第5P



Recommend PCB Layout

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A, AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000M Ω min
- Temperature range:-40℃ - +105℃
- Contact resistance:20m Ω max

HOUSING

- Part No. :CS-1150-06 D N5 B T (---)
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型:三方三圆
- N5:缺第5Pin
- 颜色:
 - B: 黑色
 - L: 蓝色
 - W: 白色
 - Y: 黄色
 - R: 红色
 - O: 橙色
- 色粉号
注: 黑色/白色无色号
- 电镀:
 - T: 镀锡
 - G: 普金1u"
 - G3: 镀金3u"
 - G5: 镀金5u"
- Poles:XX
- Material:①Contact:Brass H65, Tin Plated
②Base:Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改.本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针座	品 名	CS-1150-06DN5BT	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	李 文 畅	X.X	±0.30	颜 色		比 例	1:1		修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘 制	李 文 畅	X.XX	±0.20	画 法		数 量				
工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X.XXX	±0.10	深 圳 市 永 丰 盈 电 子 有 限 公 司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.						
制定日期	2023-09-09	核 准	周 中 湖	X.XXXX	±0.05							