




Recommend PCB Layout

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ_{min}
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1150-18 A G T (0093)

企业Logo

产品料号

PIN位

类型: 九方九圆

颜色:

B: 黑色 W: 白色 R: 红色

L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色

G: 灰色

色粉号

注: 黑色/白色无色号

电镀:

T: 镀锡

G: 普金1u"

G3: 镀金3u"

G5: 镀金5u"

- Poles: XX

- Material: ①Contact: Brass H65, Tin/Gold Plated
②Base: Nylon 66, UL94V-2

- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有, 未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针 座	品 名	CS-1150-18AGT (0093)	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	李 文 畅	X. X	±0.30	颜 色		比 例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李 文 畅	X. XX	±0.20	画 法	⊕	数 量		↑		
工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X. XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.				↑		
制定日期	2018-05-09	核 准	周 中 湖	X. XXXX	±0.05					↑		