







Recommand PCB Layout

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No.: CS-1150-06ART
- Poles: 06
- Material: Nylon 66, UL94V-2, Red (色粉号 0081)
- Q'TY: 500, 1000 pcs/bag
- CONTACT: C2700/H65 黄铜, Tin plated

CS-1150-06 A R T

Logo | 产品系列号: 4.2针座系列 | Pin位 | 类型: 三方三圆 | 镀层: G-Gold T-Tin | 颜色: B-black W-White R-Red L-Blue

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權 归深圳市永丰盈电子有 限公司所有, 未經書面 許可不准擅自傳閱、复 制和修改. 本公司保留 法律追究的权力.	类 别	针座	品 名	CS-1150-06ART	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1	
	版 本	B/0	设 计	李 文 畅	X. X	±0.30	颜 色		比 例	1:1	修改内容	修改日期
	制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李 文 畅	X. XX	±0.20	画 法		数 量			
	工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X. XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.					
	制定日期	2022-06-06	核 准	周 中 湖	X. XXXX	±0.05						