




Recommend PCB Layout

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩmin
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 10mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1150-08AWG5
- Poles: 08
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Q'TY: 500, 1000 pcs/bag
- CONTACT: H65, Gold Plated

CS-1150-08 A W G5 (---)
Logo Pin位 类型: 四方四圆
产品系列号: 4.2针座系列
色粉号: 空格-黑色/白色
镀层: T-Tin
G-Gold 1u"
G2-Gold 2u"
G3-Gold 3u"
G5-Gold 5u"
颜色: B-black
W-White
R-Red
L-Blue

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有, 未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针座	品 名	CS-1150-08AWG5	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	B/0	设 计	李 文 畅	X. X	±0.30	颜 色		比 例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李 文 畅	X. XX	±0.20	画 法	⊕	数 量		↑	扣高长增加	2022-05-26
工程图号	CS-1150-08ABG	审 核	姚 培 柱	X. XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.				↑		
制定日期	2022-05-26	核 准	周 中 湖	X. XXXX	±0.05					↑		