




Recommend PCB Layout

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ_{min}
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1150-18 A B T (-----)
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型: 九方九圆
- 颜色:
 - B: 黑色
 - L: 蓝色
 - W: 白色
 - Y: 黄色
 - R: 红色
 - O: 橙色
- 色粉号
注: 黑色/白色无色号
- 电镀:
 - T: 镀锡
 - G: 普金1u"
 - G3: 镀金3u"
 - G5: 镀金5u"
- Poles: XX
- Material: ①Contact: Brass H65, Tin/Gold Plated
②Base: Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有, 未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针 座	品 名	CS-1150-18ABT	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	李 文 畅	X. X	±0.30	颜 色		比 例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李 文 畅	X. XX	±0.20	画 法	⊕	数 量		↑		
工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X. XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.				↑		
制定日期	2018-05-09	核 准	周 中 湖	X. XXXX	±0.05					↑		