





## SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

## HOUSING

- Part No.: CS-1150R-10 A N T (---)
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型: 五方五圆
- 颜色:
- N: 本色 B: 黑色
- Poles: XX
- Material: ①Contact: Brass H65, Tin Plated  
②Base: Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 200 pcs/bag
- 色粉号  
注: 黑色 白色 无色号
- 电镀:  
T: 镀锡  
G: 普金 1u"  
G3: 镀金 3u"  
G5: 镀金 5u"

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權  
归深圳市永丰盈电子有  
限公司所有,未經書面  
許可不准擅自傳閱、复  
制和修改. 本公司保留  
法律追究的权力.

| 类别   | 针座                    | 品名 | CS-1150R-2*5ANT |        |       | 材料                                                             |  | 单位 | mm  | SHEET 1 OF 1 |      |  |
|------|-----------------------|----|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|--|----|-----|--------------|------|--|
| 版本   | A/0                   | 设计 | 李文畅             | X.X    | ±0.30 | 颜色                                                             |  | 比例 | 1:1 | 修改内容         | 修改日期 |  |
| 制定部门 | ENGINEER<br>DEPARMENT | 绘制 | 李文畅             | X.XX   | ±0.20 | 画法                                                             |  | 数量 |     |              |      |  |
| 工程图号 | CST-1150              | 审核 | 姚培柱             | X.XXX  | ±0.10 | CST 深圳市永丰盈电子有限公司<br>ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD. |  |    |     |              |      |  |
| 制定日期 | 2018-05-09            | 核准 | 周中湖             | X.XXXX | ±0.05 |                                                                |  |    |     |              |      |  |