







REV(版本)	DESCRIPTION(描述)	NAME(名字)	DATE(日期)



适用线路板

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: -40° C~85° C.
3. Working temp: -40° C~85° C.
3. 额定电压: 100V, AC/DC.
4. Voltage rating: 100V AC/DC(cms)
4. 接触电阻: ≤40mΩ.
5. 绝缘电阻: ≥500MΩ.
6. Insulation resistance: 500MΩ min
6. 额定电流: 2A, AC/DC.
7. Current rating: 2A AC/DC
7. 耐电压: AC 500V/1分钟
8. Withstanding Voltage: 500V AC/minute
8. PIN保持力: 10N min
9. pin Retention Force: 10N min
9. 主体材料: LCP UL94-V0, 本色
10. Housing material: LCP UL94-V0, 本色
10. 端子材料: 黄铜C2680, 镀镍50u" min, 镀亮锡100u" min
11. Terminal material: Brass C2680, plating Ni 50u" min, plating Tin 100u" min
11. 焊片材料: 黄铜C2680, 镀镍50u" min, 镀亮锡100u" min
12. Solder tab material: Brass C2680, plating Ni 50u" min, plating Tin 100u" min
12. 标有"▽"为重点管控

一般公差 (TOLERANCE)
X ±0.50 2XX ±1.0
X ±0.20 20XX ±0.05
ANGLES ±1°

深圳市连欣科技有限公司

品名 (TITLE)	制图 (DRO)
Pitch: 1.50mm ZH 卧式 SMT	X1A0

料号 (PART NO)	校对 (CHKD)
XDWF-0151WT-**-P	Alex

比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	英码 (SHEET)	审核 (APP)	SIZE	REV
1:1	mm	1 OF 1	A4	A	