樣 品 承 認 書

客戶名稱	:		
材质	:	圖號 :	
品名	: XRRH3.5*3.2*1.6	日期 :	2022-8-19
貴公司確認	7. X		
意見	承认 暫時承認,修改如下 不承認,原因如下 備注: 樣品如無問題,煩請	貴司承認後盡快將承認書	: 同傅 我 司!
	11191年,11191年,1219日,1219		

	详述	符合	
客户		表号	3 (1)
合)			
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*3.2*1.6
批号		件吅石你	ANN∏Ə. Ə*Ə. Z*1. 0


1 产品标识

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸	(mm)
A	3. 50	± 0.10
В		
С	1.60	± 0.10
D	3. 20	± 0.20
Е		
F		
G		
Н		
I		

3. 电气性能测试指标


No	牛	寺点		
No.	频率	阻抗		
1	25 MHz	20Ω Min.		
2	100 MHz	60Ω Min.		

备注:包装方式	测试	审核	批准
每袋10K。每箱200K	李燕	范进	陈荣斌

	详述	符合	
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	兴日 夕粉	VDD112
批号		样品名称	XRRH3. 5*3. 2*1. 6

8. 阻抗与频率的特性曲线

$Z(\Omega)$ Freq. (MHz	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	9	15	24	46	73	127	198	324	635	851	335	205	150	125	99	82



测试	审核	批准
李燕	范进	陈荣斌

	详述	符合	
客户		表号	3 (3)
	A 5		
品名	抗EMI铁氧体磁芯	光日石粉	VDD119
批号		──样品名称	XRRH3. 5*3. 2*1. 6

9检测条件

检测仪器: HP-4991A阻抗分析仪

测试条件 : Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu

温度 : 25° C 湿度 : 60%

1		电阻抗(Ω)	尺寸				
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径(C)	高度 (D)	
规格	20 Ω	60 Ω		3. 50	1.60	3. 20	
及化合	Min	Min		± 0.1	± 0.1	± 0.2	
1	20. 28	70. 12		3. 50	1.60	3. 05	
2	21. 28	70. 65		3.60	1.54	3. 10	
3	21.35	71.00		3. 57	1.58	3. 08	
4	21.65	72. 56		3. 56	1.60	3. 12	
5	21. 98	72.89		3. 54	1.61	3. 09	
6	22. 23	73. 65		3. 57	1.58	3. 08	
7	22. 35	73. 45		3. 55	1.57	3. 09	
8	22. 38	74. 13		3. 56	1.63	3. 05	
9	23.65	72.65		3. 56	1.60	3. 07	
10	23. 68	72. 98		3. 54	1.52	3. 11	
X	22. 08	72. 40		3. 56	1.58	3. 084	
R	3. 4	4.0		0.06	-0.02	-0. 12	

备注

_	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌