



环保物料

TEL:0769-82001899



序号	名称	规格描述	数量
1	胶壳	M0800HI-10-GN XFCN 兴飞	1
2	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 红	1
3	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 黑	1
4	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 绿	1
5	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 金	1
6	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 蓝	1
7	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 紫	1
8	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 白	1
9	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 灰	1
10	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 棕	1
11	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 黄	1

技术要求:

1. 端子铆接牢固，无松动，脱落现象；
1. 2. 线材印字清晰，无破损划伤；
2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		DRAWN	CK tan	<b>XFCN</b> 兴飞连接器有限公司		SHEET	1/1
				X.	$\pm 0.3$	X°	$\pm 5^\circ$	<b>XFCN CONNECTORS CO., LTD.</b>		DATE	2023. 7. 7
				.X	$\pm 0.20$	.X°	$\pm 2^\circ$	PRODUCT NAME		UNITS	mm
				.XX	$\pm 0.08$	.XX°	$\pm 1^\circ$	0.8刺破-10P单头线长50mm 10064/32#/ODO.38mm/7*0.08mm 红/黑/绿/金/蓝/紫/白/灰/棕/黄 尾部剥皮镀锡1.5mm		SCALE	
AO	MODIFICATION			.XXX	$\pm 0.03$	.XXX°	$\pm 0.5^\circ$	VIEW	PART. NO.	07.0018	DWG NO.
AVR	DRAW DATE										