





环保物料

TEL:0769-82001899



P. C. B LAYOUT

材料数据

材质:

Pin外壳: 黄铜C3604

内爪(6爪): 镀铜, C17200

电镀(外壳):

镀锡: 2 μm/80 μ" 镍, 5 μm/200 μ 锡

电镀(内爪): 2 μm/80U" 镍底, 0.8 μ" 金

适配公针: 0.40mm/0.60mm

阻燃等级: PPS UL94V-0

电气性能

额定电流: 5Amps/contact max.

接触电阻: ≤20mΩ/contact

绝缘电阻: ≥1000MΩ at V=100V

工作电压: 60VAC/DC

物理性能:

平均插入力: 0.50: <90g

平均拔出力: 0.50: >25g

机械寿命: min 500

工作温度范围: -40° C to +105° C

焊接温度: +255° C

				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	DRAWN	CK tan	XFCN 兴飞连接器有限公司 XFCN CONNECTORS CO.,LTD.		SHEET	1/1		
				TOLERANCE : .000 :±0.08 .00 :±0.13 .0 :±0.25	CHKD				DATE	2020. 04. 12		
					APPD				PRODUCT NAME	2.54mm Machined Female Header	UNITS	mm
AO									PART. NO.	MF254VS-12-50-1000-H70	SCALE	1 : 1
VER	MODIFICATION		DRAW	DATE	VIEW				DWG NO.	009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			