




环保物料

TEL:0769-82001899



P. C. B LAYOUT

材料数据

材质:

Pin外壳: 黄铜C3604

内爪 (6爪): 镀铜, C17200

电镀 (外壳):

镀锡: 2 μm/80 μ" 镍, 5 μm/200 μ 锡

电镀 (内爪): 2 μm/80U" 镍底, 0.8 μ" 金

适配公针Ø: 0.40mm/0.60mm

阻燃等级: PPS UL94V-0

电气性能

额定电流: 5Amps/contact max.

接触电阻: ≤20mΩ/contact

绝缘电阻: ≥1000MΩ at V=100V

工作电压: 60VAC/DC

物理性能:

平均插入力 Ø0.50: <90g

平均拔出力 Ø0.50: >25g

机械寿命: min 500

工作温度范围: -40° C to +105° C

焊接温度: +255° C

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

TOLERANCE :
.000 :±0.08
.00 :±0.13
.0 :±0.25

DRAWN

CK tan

CHKD

APPD

VIEW



XFCN 兴飞连接器有限公司
XFCN CONNECTORS CO.,LTD.

PRODUCT NAME 2.54mm Machined Female Header

PART. NO. MF254VS-12-20-1000-H70

SHEET

1/1

DATE

2020. 04. 12

UNITS

mm

SCALE

1:1

DWG. NO.

009

AO

VER

MODIFICATION

DRAW

DATE