


40980010522



内容绝密

常州市艾迈斯电子有限公司版权所有,未经常州市艾迈斯电子有限公司授权许可,此文件不可复印、外泄,如有反将追究其法律责任!

技术要求:

1. 表面光洁,无加工污物及毛刺;
2. 字迹、logo清晰,有穴位号;
3. 关键尺寸“▲”,重要尺寸“■”,参考尺寸“(-)”;
4. 未注尺寸公差按GB/T14486-2008 MT5;
5. 耐焊性及可焊性符合GB/T5095.6要求;
6. 插拔力4.0kg-8.0kg;
7. 端子表面镀镍,耐盐雾试验24h,5%NaCl溶液,35℃。

旧底图总号

底图总号

签字

日期

尺寸

mm

表面积

mm²

重量

g

							视图		AS150U-F(2+4) 黄色装配件	40980010522			
							视角			阶段	标记	表面积	重量
							设计			S	A	B	C
							标准化			共 1 张 第 1 张			
							工艺		版本	V00			
							审核						
							批准		替代	常州市艾迈斯电子有限公司			
			ECR	标记	变更内容	变更人	日期	日期	2019/12/17	CHANGZHOU AMASS ELECTRONICS CO., LTD.			