


P.C.B参考图



**主要参数:**

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

**其他要求**

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA46	黑(环保)	
2	塑座	PA46	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD					
			DIM TOL	审核 CHECK			产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL			产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-1-4	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE			材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection						
			Angle ±3.0°							