


**主要参数:**

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max  
初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 试验条件: AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

**其他要求**

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
3	信号针	磷铜	镀金	
2	后盖	PA66	黑(环保)	
1	塑座	PA66	黑(环保)	

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	 <b>深圳市华灿天禄电子有限公司</b> ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL				
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE	产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
			X.XXX ±0.10	投影 Projection	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-059-1-6	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1