



PCB参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 试验条件: AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
3	信号针	磷铜	镀金	
2	后盖	PBT	黑(环保)	
1	塑座	PBT	黑(环保)	

		GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD						
		DIM TOL		审核 CHECK								
		X.X ±0.30		批准 APPROVAL		产品名称 TITLE		网络插座		版本 REV.		A
1		初版发行		X.XX ±0.20		产品料号 PART NO.		HC-RJ45-058-1-6		单位 UNITS		mm
序号 No.		变更内容 MODIFY CONTENT		日期 MODIFY DATE		X.XXX ±0.10		材料 MATERIAL		页次 SHEET		1/1
				Angle ±3.0°		投影 Projection						