



1、仅在卷带和卷盘上提供，胶带和卷轴规格：

2、胶带：

MAT'L-所有导电聚苯乙烯载体ANSI /
EIA-481标准12mm宽；4mm螺距

3、卷轴：

178.0 直径。15.0宽 13.5轴心

零件名称 测试环	
材质：磷青铜镀银	
公差： ± 0.05	日期：
5016	