






12345678



SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1148-06 C V0 W
- LOGO
产品系列号:
1148-4.2mm母胶壳系列
- PIN位
- 颜色: W-白色
- 材质: PA66-V0
- 类型: 三方三圆, 无翅膀

- Poles: 6
- Color: white
- Material: Nylon 66, UL94V-0
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權
由深圳永丰盈电子有限
公司所有, 未經書面許
可不准擅自傳閱、复制
和修改. 本公司保留法律
追究的权力.

类别	WAFER	品名	CS-1148-06CV0W	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 2		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⊕	数量		1		
工程图号	CST-W01148	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.				2		
制定日期	2017-03-21	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					3		

12345678