





无翅膀



2, 3, 4, 5倒角

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

HOUSING

- Part No. : CS-1148-06 F V2 B

LOGO

产品系列号:
1148-4.2mm母胶壳系列

PIN位

颜色: B-黑色

材质: PA66-V2

类型: 二方四圆, 无翅膀

- Poles: 6
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權
由深圳永丰盈电子有限
公司所有, 未經書面許
可不准擅自傳閱、复制
和修改. 本公司保留法律
追究的权力.

类 别	WAFER	品 名	CS-1148-06FV2B	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 2		
版 本	A/0	设 计	李文畅	X.X	±0.40	颜 色		比 例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李文畅	X.XX	±0.30	画 法	⊕	数 量		↑		
工程图号	CST-W01148	审 核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.				↑		
制定日期	2017-03-21	核 准	周中湖	X.XXXX	±0.10					↑		