





■ SPECIFICATIONS

- Poles:20
- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩ min
- Temperature range:-40°C to +105°C
- Contact resistance:20mΩ max

■ HOUSING

- Part No. :CS-1149-06KV0W(0114)+02K2V0W(0114)
- Poles:02
- Material:Nylon 66, UL94V-2/0
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag



注：未标注尺寸，参照图款下方公差对照表

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权力。	类 别	胶 壳	料 号	CS-1149-06KV0W(0114)+02K2V0W(0114)			材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版 本	A/0	设 计	姚培柱	X. X	±0.40	颜 色		比 例	1: 1	⚠	修改内容	修改日期
	制定部门	工程部	绘 制	李文畅	X. XX	±0.30	画 法	⊕	数 量		①		
	工程图号	CS-1149	审 核	周中湖	X. XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				②		
	制定日期	2022/07/11	核 准	李增才	X. XXXX	±0.10					③		