




SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 7A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 1,500V AC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

WAFER

- Part No: CS-4001-03 N2 GF G1 W
Pin数 ———— 颜色: 白色/本色
N2: 缺第2P ———— G1: 镀金 1u"
———— GF: PA66+30%GF
- Poles: 3N2
- Material: PA66+30%GF UL 94V-0 Natural
- Q'TY: 1 000 pcs/PE Bag
- Plating: Gold 1u" Plated

注: 未标注尺寸可参照公差对照表

Recommant PCB Layout

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
由永丰盈电子有限公司
所有, 未經書面許可不
准擅自傳閱、复制和修
改. 本公司保留法律追究
的权利.

类别	WAFER	品名	CS-4001-03N2GFG1W	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⊕	数量		↑		
工程图号	CS-4001	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳永丰盈电子有限公司 SHENZHEN YONGFENGYING ENTERPRISE LTD.				↑		
制定日期	2021-06-07	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					↑		