




■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No.: CS-1148-04 B V0 W

LOGO
产品系列号:
1148-4.2mm母胶壳系列

颜色: W-白色

材质: PA66-V0

PIN位

类型: 二方二圆, 无翅膀

- Poles: 4
- Material: Nylon 66, UL94V-0
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

注: 产品的左右尺寸均取对称。

本圖紙知識產權及版權
由深圳永丰盈电子有限
公司所有, 未經書面許
可不准擅自傳閱、复制
和修改. 本公司保留法律
追究的权力.

类别	WAFER	品名	CS-1148-04BV0W	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 2		
版本	A/0	设计		X.X	±0.20	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期	
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.10	画法		数量				
工程图号	CST-W01148	审核	姚培柱	X.XXX	±0.05	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.						
制定日期	2017-03-21	核准	周中湖	X.XXXX	±0.02							