



SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

HOUSING

- Part No. : CS-1148-08 C V2 B
 - LOGO: 产品系列号: 1148-4.2mm母胶壳系列
 - PIN位
 - 颜色: B-黑色
 - 材质: PA66-V2
 - 类型: 三方五圆, 无翅膀, 78连孔

- Poles: 8
- Material: Nylon 66, UL94V-2, BLACK
- Q' TY: 1000 pcs/bag

表示雾面

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳永丰盈电子有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权力.

类别	WAFER	品名	CS-1148-08CV2B	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 2		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1		修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量				
工程图号	CST-W01148	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.						
制定日期	2020-01-07	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10							