





航空标准件图例

Kinghelm®



NOTES:

1. 材质:  
C2680R-H, T=0.30±0.01mm; (C5191R-H 也能生产)
2. 镀Ni: 100U<sup>2</sup> Mn.
3. 外壳电镀表面不得有氧化、发黄、发黑、脏污等不良。
4. 沾锡性能要达到95%以上, 附着力测试, 外壳来回弯折90度, 电镀表面不得有脱皮现象;
5. 允许毛边最大为0.05mm.
6. 外观不允许有压伤, 脏污, 划痕等不良现象。
7. 盐雾测试24小时以上, 达到9.8级以上。
8. 整套成品配合需顺畅。
9. 为品管必须管控尺寸。
10. 为\*CPK Dimension >1.33.
11. 为通检尺寸。

DRAWING (图号)					CHECKED (检查)		APPROVED (核准)		MATERIAL (料号)		TOLERANCES (公差)	
REVISED (变更)					UNITS (单位)		SCALE (比例)		SHEET (张数)		REV (版本)	
X1		2023/08/08										
REVISED (变更)	ICON NO. (图标号)	DATE (日期)	DRAWING CODE (图号)	APPROVED (核准)								
A	B	C	D	E	F	G	H	深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn		
										KH-AF180WJ-15		0755-28190160
										1/1		1/1