






版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2023/09/19




1. 电气特性


- 1.1 阻抗: 75欧姆
- 1.2 工作频率: DC-4 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 500V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: 5000 兆欧

2. 环境保护


- 2.1 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +95^{\circ}\text{C}$



螺母




华司



建议PCB尺寸

H	华司	铁料	镀镍	1
G	螺母	黄铜	镀镍	1
F	固定脚	黄铜	镀1u"金	2
E	引线	铁料	镀1u"金	1
D	后胶芯	POM	白色	1
C	前胶芯	POM	白色	1
B	中心针/车针	磷铜	镀0.8u"金	1
A	本体	锌合金	镀镍	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

		The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/					
单位 unit		mm		比例 SCALE		1:1		江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
图号 Drawing NO				料号 Part Number				产品名称 Product name			
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用				DS801FPR0278				BNC 90° 母头插板连接器			
				未注公差 Unmarked tolerance				绘图 Draw drawing		邓 高	
				零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10				审核 Check		2-0.9 ± 0.08	
				角度 angle $\pm 3^{\circ}$				客户确认 Customer confirmation		2-0.9 ± 0.08	