

D-TB 2,5 - 端板

3059919

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3059919>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

端板，深度: 30.7 mm，宽度: 1.5 mm，高度: 42.5 mm，颜色: 深灰色



技术数据

产品属性

产品类型	端板
------	----

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

材料规格

颜色	深灰色
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C

尺寸

宽度	1.5 mm
高度	42.5 mm
深度	30.7 mm