


Dept Qty
DC 1
ED 1
FE 1
ISO 1
PD 1
R&D 1
SD 1
QA 1
QC 1
QE 1

晨翔RJ网络插座, 8P8C, 黑色胶芯, 镀金端子, 外壳镀镍, 有LED灯 (左黄右绿), 带柱子

晨翔料号: DS1128-09-S8B8-X

此文件包含的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标, 专利, 版权, 商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。此文件提供的知识产权的所有知识产权仅供参考, 并不构成以任何格式或方式使用其受保护的权利。晨翔可以自行决定随时取消其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	JLZ 11/18/20'		



- 备注:
- 电性说明:
 - 接触阻抗: 20毫欧最大
 - 耐压: 500伏交流电一分钟
 - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 额定电流: 1.5安
 - 额定电压: 125伏
 - 环境特性:
 - 工作温度: -40°C ~ $+85^{\circ}\text{C}$
 - 材料:
 - 端子: 铜合金 接触区镀金
 - 胶芯: 热塑性塑料, 黑色
 - 外壳: 铜合金 镀镍

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	PROJECTION		TITLE	PCB Jack 8 Positions
X. ±0.60	X. ±5°	UNITS	mm	W/ Full Shell After 3.56mm	
.X ±0.38	.X ±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1128-09 SERIES
.XX ±0.25	.XX ±2°	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD			
DRAWING TYPE	CUSTOMER				
SCALE	1:1				
DRAWING NO.	C-DS1128-09-S8B8X-A				