




- 技术要求:
1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷.
  2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M $\Omega$ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100M $\Omega$  max 。操作温度-30° +85° , 使用寿命100,000次. 操作力: 160gf $\pm$ 50gf.
  3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位.

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| PAPT NO         | TS1185A-X-X               |
| Operating Force | 160 : 160gf ; 260 : 260gf |
| Height          | 20 : 2.0mm 25:2.5mm       |
|                 |                           |
|                 |                           |

| 序号 | 名 称 | 料 号 | 材 料     | 数量 | 备注 |
|----|-----|-----|---------|----|----|
| F  | 盖板  |     | 不锈钢0.15 | 1  | 酸洗 |
| E  | 按钮  |     | LCP 黑   | 1  |    |
| D  | 防水膜 |     | 0.05    | 1  |    |
| C  | 簧片  |     | 进口不锈钢复银 | 2  |    |
| B  | 底座  |     | LCP 黑   | 1  |    |
| A  | 卡件  |     | 磷铜      | 1  | 镀银 |

|          |         |              |                |                        |  |                                       |  |            |             |
|----------|---------|--------------|----------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|-------------|
|          |         | new          |                | 2015/5/3               |  | A                                     |  | 瀚源         |             |
| ECN BO.  |         | DESCRIPTION. |                | DATE.                  |  | REV.                                  |  |            |             |
| DESIGNED | CHECKED | APPROVAL     | DRAWING NUMBER |                        |  | SCALT: 1/2                            |  | SCALE: 3:1 |             |
| Mikey    | Tom     | Jerry        | PART NAME      | TS1185A-X-X            |  | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE: |  | X. ±0.25   |             |
|          |         |              | MODEL NAME     | TS1185A-X-X            |  |                                       |  | X.x ±0.20  |             |
|          |         |              | 3RD ANGLE PROJ | HanElectricity Co.,LTD |  |                                       |  | X.xx ±0.15 | ANGULAIR ±3 |
|          |         |              |                |                        |  |                                       |  | FILE.NO.   |             |