

[illegible]

A		B		C		D		E		F		G	
材质参数													
10	luminous zone 发光区			PC 塑料			1						
9	LEDpin LED脚			Brass 黄铜			1		Silvering 镀银				
8	Base 底座			PA46			1						
7	Pin 引脚			Brass 黄铜			1		gold-plating 镀金				
6	Contact material 接触材质			silver alloy 银合金			1		Silvering 镀银				
5	LED Base LED基座			PC 塑料			1						
4	Arm nut 固定螺帽			Brass 黄铜			1		nickeling 镀镍				
3	Oring O型圈			Silica gel 硅胶			1						
2	Housing 外壳			Aluminum alloy 铝合金			1		Oxidized/Black 氧化/黑色				
1	Key 按键			Aluminum alloy 铝合金			1		Oxidized/Black 氧化/黑色				
NO 序号	Part name 部件名			Material 材料			QTY 数量		Remark 备注				

A4				 台普 ROCPCU	COMMON TOLERANCE		UNIT	MM	PROJECTED		PRODUCT NAME:		
A3					X.XX	± 0.10	DRAWN BY	FUYUAN	CHECKED BY	COCO	MODEL NO: TP91911P124RA		
A2					X.X	± 0.15	DATE	2019	APPROVAL B	ALEN	Https: www.rocpcu.tw		
A1					X	± 0.25	ROCPCU TECHNOLOGY CO.,LTD						
REV	DATE	REVISION	DESCRIPTION		ISSUE	ANGULAR							Copies are issued in strict confidence and shall not be reproduced or copied, or used as the basic of manufacture or sale of apparatus without permission
A		B		C		D		E		F		G	