





Kinghelm®



PCB建议插板尺寸

规格:
阻抗:50欧姆
频率范围:0~18GHZ
VSWR:1.5最大值
工作电压:500V rms @sea level
绝缘电阻:最小5000欧姆
温度范围:-55℃至 +155℃



The View

单位 mm
Unit

比例 1:1
Scale

图号

Drawing NO

文件保密 File security

This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission.

本图纸未经允许，不可复制、外传或它用

深圳市金航标电子有限公司
SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.

www.kinghelm.com.cn

0755-28190160

料号 KH-SMAKZ-17.7
Part Number

产品名称 SMA母头插板
Product name

未注公差 Unmarked tolerance

绘图
Draw drawing

零部件 Parts
X. ±0.30
X.X ±0.20
X.XX ±0.10

审核
Check

角度 angle ±3°

客户确认
Customer confirmation

5	中心针	黄铜	镀金	1
4	螺母	黄铜	镀镍	1
3	垫片	黄铜	镀镍	1
2	绝缘体	铁氟龙	白色	1
1	主体	黄铜	镀镍	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位