




Kinghelm®



PCB建议插板尺寸

规格:
阻抗:50欧姆
频率范围:0~18GHZ
VSWR:1.2最大值
工作电压:500V rms
绝缘电阻:最小5000欧姆
温度范围:-65℃至 +165℃
产品符合ROHS

3	中心针	黄铜	镀金	1
2	绝缘体	铁氟龙	白色	1
1	主体	黄铜	镀镍	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

		The View	
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1
图号 Drawing NO	料号 Part Number		产品名称 Product name
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance	绘图 Draw drawing
		零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10	审核 Check
		角度 angle ±3°	客户确认 Customer confirmation

深圳市金航标电子有限公司
SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.

www.kinghelm.com.cn

0755-28190160

料号
Part Number

KH-SMAKZ-13.6C

产品名称
Product name

SMA母头插板

未注公差 Unmarked tolerance

零部件 Parts
X. ±0.30
X.X ±0.20
X.XX ±0.10

角度 angle ±3°

绘图
Draw drawing

审核
Check

客户确认
Customer confirmation