


可定制



3(白)
4(黄)
5(黑)
6(红)

1-2

200 ± 5

3 ± 0.5

剥线浸锡

技术要求:

- 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2 线材印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与线材拉力值: $\geq 2.5\text{kg}$;
- 1.4 线材两端100%导通,无短/断路
- 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行
- 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注
1	胶壳	MX1.25-4PJK XunPu	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	MX1.25-DZ XunPu	4	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	线材	UL1571 28#0D0.9mm 7*0.127TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
4	线材	UL1571 28#0D0.9mm 7*0.127TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
5	线材	UL1571 28#0D0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
6	线材	UL1571 28#0D0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: Terminal wiring
			PAR MX125P4-157128200-111
			DWN
			CHKD
DECIMALS:	ANGLES:		APVD
0~100 $\pm 2\text{mm}$	X°.±5°		SCALE 1:1
100~200 $\pm 3\text{mm}$	X.X°.±3°		UNIT:MM
200~300 $\pm 5\text{mm}$	X.XX°.±1°		UNIT:MM
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1
		REV:A	