




可定制



3{蓝}
4{白}
5{黄}
6{黑}
7{红}



1-2

200 ± 5

3 ± 0.5

剥线浸锡

技术要求:

- 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2 线材印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与线材拉力值: $\geq 2.5\text{kg}$;
- 1.4 线材两端100%导通,无短/断路
- 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行
- 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	技术要求
1	胶壳	GH1.25-5PJK XunPu	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	GH1.25-DZ XunPu	5	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	线材	UL1571 28# 0D0.9mm 7*0.127TS 蓝色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
4	线材	UL1571 28# 0D0.9mm 7*0.127TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
5	线材	UL1571 28# 0D0.9mm 7*0.127TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
6	线材	UL1571 28# 0D0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
7	线材	UL1571 28# 0D0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;

MANUFACTURE DWG



东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:
Terminal wiring

PAR GH125P5-157128200-111

DECIMALS:

ANGLES:

0~100 $\pm 2\text{mm}$

X':: $\pm 5^\circ$

100~200 $\pm 3\text{mm}$

X.X': $\pm 3^\circ$

200~300 $\pm 5\text{mm}$

X.XX': $\pm 1^\circ$

CUSTOMER COPY

SCALE:1:1

UNIT:MM

SIZE:A4

SHEET:1F1

REV:A