



可定制



序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注
1	胶壳	SH1.0-3PJK XunPu	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	SH1.0-DZ XunPu	3	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
4	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
5	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;

技术要求:

- 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2 线材印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;
- 1.4 线材两端100%导通,无短/断路
- 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行
- 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
		TITLE: Terminal wiring	
		PAR	SH100P3-157128200-111
		DWN	
		CHKD	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		APVD	
DECIMALS:	ANGLES:	SCALE 1:1	UNIT:MM
0~100 ±2mm	X°.±5°		REV:A
100~200 ±3mm	X.X°.±3°		
200~300 ±5mm	X.XX°.±1°		
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1