


可定制



3(蓝)
4(白)
5(黄)
6(黑)
7(红)

1-2

200 ± 5

3 ± 0.5

剥线浸锡

序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注
1	胶壳	MX1.25-5PJK XunPu	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	MX1.25-DZ XunPu	5	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 蓝色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 ± 2 mm;
4	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 ± 2 mm;
5	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 ± 2 mm;
6	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 ± 2 mm;
7	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 ± 2 mm;

技术要求:

- 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2 线材印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与线材拉力值: ≥ 2.5 kg;
- 1.4 线材两端100%导通,无短/断路
- 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行
- 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
		TITLE: Terminal wiring	
		PAR	MX125P5-157128200-111
		DWN	
		CHKD	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		APVD	
DECIMALS:	ANGLES:	SCALE 1:1	UNIT:MM
0~100 ± 2 mm	X°. : $\pm 5^\circ$		
100~200 ± 3 mm	X.X°. : $\pm 3^\circ$		
200~300 ± 5 mm	X.XX°. : $\pm 1^\circ$		
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	REV:A
		SHEET:1F1	