





编号	修改原因	制图	审核	核准




剖面图 A-A

- 材质及电镀
螺丝: M3.0, 钢, 镀锌
方块: 黄铜, 镀镍
触点材料: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0
- 机械性能
温度范围: -40° C+105° C
瞬时温度: +250° C 5秒
- 电气性能
额定电压: 300V
额定电流: 20A
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 5000MΩ\1000V
耐电压: AC2000V\1min
使用线径: 24-12AWG 2.5mm²
扭力 距: 0.5Nm (3.6Ib. in)
剥线长度: 6-7mm

编码原则:

WJ129V-7.62 X X X X X
客户下板类型
V:180°
胶芯颜色
B:蓝色 R:红色
H:黑色 G:绿色
端子电镀规格
0:半金锡 6:全锡
Z:镀锡
零件型号
S: 公头 P: 母座
产品Pin数
02/03-24



P.C.B.LAYOUT

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	欧式接线端子 间距7.62MM
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	129V 系列



宁波康奈克斯电气有限公司

NINGBO KANGNEX ELECTRIC CO.,LTD