



可定制

技术要求:

- 1.1. 端子铆接牢固, 无松动, 脱落现象;
- 1.2. 电线印字清晰, 无破损划伤;
- 1.3 端子与电线拉力值:  $\geq 2.5\text{kg}$ ;
- 1.4 电线两端100%导通, 无短/断路
2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求



| 序号 | 名称 | 规格描述                                  | 数量 | 备注                    |
|----|----|---------------------------------------|----|-----------------------|
| 1  | 胶壳 | XY-PH2.0-2A41                         | 1  | 打端剥皮: 2.0-2.5mm       |
| 2  | 端子 | XY-PH2.0-31                           | 2  | 按照图中线序方向打端和插壳, 端子与胶壳连 |
| 3  | 电线 | UL1007 26# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 红色 | 1  | 裁线长度: 见材料表, 裁线公差±2mm; |
| 4  | 电线 | UL1007 26# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 黑色 | 1  | 裁线长度: 见材料表, 裁线公差±2mm; |

| DIMENSION IN mm                      |         | 厦门市辛译精密电子有限公司<br>Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd |                                                                                             |           |                  |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |         |                                                           |                                                                                             |           |                  |
| .X±0.35                              | X.*±5°  | APR.<br>Alex                                              | TITLE: 单端镀锡 3MM PH2.0 2P 1007 26# 200MM                                                     |           |                  |
| .XX±0.25                             | .X*±3°  | CHK.<br>Jack                                              | DWG NO. XY-PH2.0-26A-200-DD3-2A                                                             |           |                  |
| .XXX±0.15                            | .XX*±1° | DRA.<br>Can                                               | PROJ.  |           | CUSTOMER DRAWING |
|                                      |         |                                                           | SIZE A4                                                                                     | SCALE 1:1 | SHEET 1/1        |