


可定制

技术要求:

- 1.1. 端子铆接牢固, 无松动, 脱落现象;
- 1.2. 电线印字清晰, 无破损划伤;
- 1.3 端子与电线拉力值: $\geq 2.5\text{kg}$;
- 1.4 电线两端100%导通, 无短/断路
2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

剥线浸锡



序号	名称	规格描述	数量	备注
1	胶壳	XY-GH1.25-6A41	1	打端剥皮: 2.0-2.5mm
2	端子	XY-GH1.25-31	6	按照图中线序方向打端和插壳, 端子与胶壳连
3	电线	UL1571 28# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 红色	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
4	电线	UL1571 28# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
5	电线	UL1571 28# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 黄色	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
6	电线	UL1571 28# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 蓝色	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
7	电线	UL1571 28# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 绿色	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
8	电线	UL1571 28# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 白色	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.35	X.*±5°	APR. Alex	TITLE: 单端镀锡 3MM GH1.25 6P 1571 28# 200MM		
.XX±0.25	.X*±3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-GH1.25-28B-200-DD3-6A		
.XXX±0.15	.XX*±1°	DRA. Can	PROJ. 	CUSTOMER DRAWING	
		SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A