



可定制

技术要求:

- 1.1.端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2.电线印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与电线拉力值: $\geq 2.5\text{kg}$;
- 1.4 电线两端100%导通,无短/断路
- 2.外观要求按品质管理部检验标准执行
- 3.包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求



序号	名称	规格描述	数量	备注
1	胶壳	XY-XH2.54-5A41	1	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	XY-XH2.54-31	5	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	电线	UL1007 24# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 红色	1	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
4	电线	UL1007 24# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	1	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
5	电线	UL1007 24# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 黄色	1	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
6	电线	UL1007 24# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 白色	1	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
7	电线	UL1007 24# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 蓝色	1	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd					
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
.X±0.35	.X°± 5°	APR.	Alex	TITLE: 单端镀锡 3MM XH2.54 5P 1007 24# 200MM			
.XX±0.25	.X°± 3°	CHK.	Jack	DWG NO. XY-XH2.54-24A-200-DD3-5A			
.XXX±0.15	.XX°± 1°	DRA.	Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING	
				SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1 / 1	REV. A