



可定制



技术要求:

- 1.1. 端子铆接牢固, 无松动, 脱落现象;
- 1.2. 电线印字清晰, 无破损划伤;
- 1.3 端子与电线拉力值: $\geq 2.5\text{kg}$;
- 1.4 电线两端100%导通, 无短/断路
2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求



序号	名称	规格描述	数量	备注
1	胶壳	XY-HY2.0-3A41	1	打端剥皮: 2.0-2.5mm
2	端子	XY-HY2.0-31	3	按照图中线序方向打端和插壳, 端子与胶壳连
3	电线	UL1007 26# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 红色	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
4	电线	UL1007 26# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
5	电线	UL1007 26# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 黄色	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd				
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED						
.X±0.35	.X°±5°	APR.	Alex	TITLE: 单端镀锡 3MM HY2.0 3P 1007 26# 200MM		
.XX±0.25	.X°±3°	CHK.	Jack	DWG NO. XY-HY2.0-26A-200-DD3-3A		
.XXX±0.15	.XX°±1°	DRA.	Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING
				SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1