



1	2	3	4	5	6	7	8		
Dept	晨翔2.54mm 圆孔针座, 14P, Pin针镀锡, 7.62宽, 四爪镀金, 无杠, 黑胶, 管装				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty					A	NEW RELEASE	JLZ 05/18/24'		
DC	晨翔料号: DS1001-01-14BT1NSF6X-JKB								
ED									
IE									
ISO									
PD									
R&D									
SD									
QA									
QC									
QE									

此图提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的复制或修改。此处提供的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识, 并不构成以任何形式或方式使用其授
 权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。



- 备注:
- 说明:
 - 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大
 - 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟
 - 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 1.4 工作温度: -40℃至+105℃
 - 1.5 对插PIN径: $\phi 0.381-\phi 0.635$
 - 1.6 额定电流: 3安最大
 - 材料:
 - 2.1 PIN: 黄铜, 镍底镀锡
 - 2.2 爪子: 镀铜, 镍底镀金
 - 2.3 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃
 - 产品符合欧盟RoHS环保要求



PCB孔位尺寸参考
公差: ± 0.05

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	DIP IC SOCKET PITCH 2.54mm	
X.	± 0.60	X.	$\pm 5^\circ$	UNITS	mm	SHEET	1 OF 1	
.X	± 0.38	.X	$\pm 3^\circ$	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1001-01 SERIES	
.XX	± 0.25	.XX	$\pm 2^\circ$	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE		1:1						
DRAWING NO.		C-DS1001-01-XXXXX-A						