





1		2		3		4	
RevNo	Revision note			Date		Signature	Checked



项 目	规 格
额定负荷	DC 12V 50mA
绝缘电阻	100MΩmin. 100v Dc
耐压强度	AC250V 50HZ 1min
电器寿命	≤10000次
环境温度	-25~70℃
相对湿度	(40℃) ≤95%
接触电阻	50mΩmax
行程	0.20±0.05mm
动作力	260gf±20gf



E	盖板	GFA010-05	不锈钢带0.25	1	镀CT
D	按钮	GFA010-04	PPA	1	
C	簧片	GFA010-03	不锈钢覆银	1	
B	底座	GFA010-02	PPA	1	
A	接线片	GFA010-01	H62 厚0.3	1	镀银
序号	名 称	物 料 号	材 料	数量	备注

材料	角度公差	比例	深圳市连欣科技有限公司		
电镀颜色	±1°	8:1			
厚度	标尺公差	单位	型 号	4.5X4.5 三脚 DIP	
日期	±0.01	mm			
版本	日期	版本	料 號	XDTD-0945-03***H (如: 4.3H=XDTD-0945-03043H)	
A	日期	版本			
设计	标准化	审核	批准		
1					